



6161036084

WCD 2P, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos	Zonder beschermingscontact
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7
---------------------	--