



6167038989

WCD 2P, steek, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Met klauwbevestiging Ja

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Zonder beschermingscontact

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modulen	1
Teksten	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1