



61672140

## WCD zonder aardcontact 2-v, steekklemmen, opbouwserie, wit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

#### Afmetingen

Hoogte	102 mm
Breedte	61 mm
Diepte	47 mm

#### Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Nee
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Zonder beschermingscontact
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

#### Toebehoren

**Capaciteit**

---

Aantal modules	2
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Deksel	Complete behuizing
--------	--------------------

---

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------