



6167331404

## WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker S.1/B.3/B.7, alulook

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 42 mm

#### Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Met klauwbevestiging Ja

Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Samenstelling

Type steker contactdoos Zonder beschermingscontact

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Nee
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	1
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1