



6310621404

## Berker S.1 renovatiebehuizing 2-v, hoge uitvoering, alulook

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 2 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 154 mm |
| Diepte | 46 mm  |

#### Samenstelling

|                 |    |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

#### Installatie, montage

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt      |
| Kleur                   | Aluminium   |
| RAL-code                | 9006        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |

#### Toebehoren

|               |     |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

#### Veiligheid

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP20             |
| Gerelateerde Series  | Serie berker S.1 |