



633023

Schak. 3-v (3 x 1-polig)

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	16 AX (200W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	400 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging, Schroefaansluiting
---------------	-------------------------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	3
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-------------	---

Schakelmodus	3x 1-polig uit
--------------	----------------