



6719323502

Opbouwbehuizing 2-v hor. (2x invoer), berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 2

Afmetingen

Hoogte 76 mm

Breedte 147 mm

Diepte 56 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Materiaal

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Toebehoren

Met afdekraam Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Teksten

Afdichting Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening

Montagewijze Voor horizontale montage