



6719323505

## Opbouwbehuizing 2-v hor. (2x invoer), berker W.1, grijs

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	147 mm
Diepte	56 mm

#### Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

#### Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK05

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
Montagewijze	Voor horizontale montage