



6719323515

### Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), berker W.1, grijs

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

##### Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	147 mm
Diepte	56 mm

##### Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

##### Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat

##### Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

##### Teksten

Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
Montagewijze	Voor horizontale montage