



6719333505

Opbouwbehuizing 2-v vert. berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	147 mm
Breedte	76 mm
Diepte	56 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK05
Slagvastheid	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
Montagewijze	Voor verticale montage