



6745643513

WCD penaaarde met fietslaadsymb. tkstv. + behuizing, berker W.1 grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Materiaal

Kleur Grijs

Afwerking oppervlakte Mat

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modulen 1

Deksel, deur

Type deksel Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet