



6765092089

WCD penaarde met controle-led, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8