



6765098915

## WCD penaaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, rood glanzend

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Veiligheid

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
|----------------------------------|----|

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm |
|--------------------------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 71 mm |
|---------|-------|

|        |          |
|--------|----------|
| Diepte | 41,60 mm |
|--------|----------|

#### Materiaal

|       |      |
|-------|------|
| Kleur | Rood |
|-------|------|

|          |      |
|----------|------|
| RAL-code | 3003 |
|----------|------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
|-----------------------|----------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Duroplast |
|-----------|-----------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |
|---------------|---------------------------------|

#### Samenstelling

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Type steker contactdoos | Aardingspen |
|-------------------------|-------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Stekerstand gedraaid | Nee |
|----------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Met klapdeksel | Nee |
|----------------|-----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Met ronde aardingspen | Ja |
|-----------------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Met signaallamp | Nee |
|-----------------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Met slot | Nee |
|----------|-----|

**Toebehoren**

---

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

**Teksten**

---

|        |               |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

---

|        |               |
|--------|---------------|
| Deksel | Centraalplaat |
|--------|---------------|

---

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|------------------------------|

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Gerelateerde Series | Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1 |
|---------------------|--|