



WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, rood glanzend

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
----------------------------------	----

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
--------------------------	-------

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

Diepte	41,60 mm
--------	----------

Materiaal

Kleur	Rood
-------	------

RAL-code	3003
----------	------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage
---------------	---------------------------------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Aardingspen
-------------------------	-------------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Ja
-----------------------	----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

6765098915

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
---------------------	--