



6765107009

WCD penaaarde met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|---------------------|--|
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Deksel | Centraalplaat |
| Verlichting | Extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp |
| Bedrading | Doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Gerelateerde Series | Serie berker K.1 |
