



6765108982

## WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1, wit glz.

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

#### Toebehoren

**Capaciteit**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

**Teksten**

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Opdruk              | Zonder opdruk  |
| Deksel              | Centraalplaat  |
| Verlichting         | Extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp |
| Bedrading           | Doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf               |
| Beveiliging         | Verhoogde aanraakbeveiliging   |
| Gerelateerde Series | Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1                         |

---