



6765750069

## WCD penaaarde, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker Arsys, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Veiligheid

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee  |
| Slagvastheid IK                  | IK02 |
| Beschermingsgraad IP             | IP20 |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm |
| Inbouwdiepte             | 32 mm |

#### Materiaal

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Kleur                 | Polarwit  |
| RAL-code              | 9010      |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend  |
| Materiaal             | Duroplast |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Type connector/steker | Schroefaansluiting              |
| Aansluitwijze         | Schroefbevestiging, Klemmontage |

#### Samenstelling

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Type steker contactdoos | Aardingspen |
| Stekerstand gedraaid    | Nee         |
| Met klapdeksel          | Nee         |
| Met ronde aardingspen   | Ja          |
| Met signaallamp         | Nee         |
| Met slot                | Nee         |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

**Teksten**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Opdruk      | Zonder opdruk                |
| Deksel      | Centraalplaat                |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |