



676879

## WCD penaarde, verhoogd aanraakv., steek, berker 1930/Glas, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK02
Beschermingsgraad IP	IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	31,40 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Aardingspen
Stekerstand gedraaid	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Nee
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	1
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker 1930, Serie berker Glas