



67687901

## WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, steek, berker 1930/Glas, zwart

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 31,30 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Met signaallamp     | Nee                                  |
| Met slot            | Nee                                  |
| <b>Toebehoren</b>   |                                      |
| Heeft tekstveld     | Nee                                  |
| <b>Capaciteit</b>   |                                      |
| Aantal modulen      | 1                                    |
| <b>Teksten</b>      |                                      |
| Opdruk              | Zonder opdruk                        |
| Deksel              | Centraalplaat                        |
| Beveiliging         | Verhoogde aanraakbeveiliging         |
| Gerelateerde Series | Serie berker 1930, Serie berker Glas |