



67687901

WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, steek, berker 1930/Glas, zwart

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Slagvastheid IK | IK02 |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|----------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm |
| Inbouwdiepte | 31,30 mm |
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |

Materiaal

| | |
|-----------------------|-----------|
| Kleur | Zwart |
| RAL-code | 9005 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Duroplast |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Type connector/steker | Steekaansluiting |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|-------------|
| Type steker contactdoos | Aardingspen |
| Stekerstand gedraaid | Ja |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Ja |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |
| Toebehoren | |
| Heeft tekstveld | Nee |
| Capaciteit | |
| Aantal modules | 1 |
| Teksten | |
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Deksel | Centraalplaat |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Gerelateerde Series | Serie berker 1930, Serie berker Glas |