



75010015



Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	640 mA
----------------	--------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	28 - 31 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Teksten

Aftakpunt	Aardleider moet aangesloten worden
Aansluitwijze	Met schroefklemmen, Lijnaansluiting met aansluitklem