



75316002

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Afmetingen

Diepte	65 mm
--------	-------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
--------------------------------	-----

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Vermogen

Vermogen gloeilamp 230 V	1000 - 1000 W
--------------------------	---------------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------