



KNX dimactor 1-voudig, inbouw, 120 W/VA

Technische eigenschappen

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Samenstelling

Aantal uitgangen 1

Vermogen

Dimvermogen 50 - 210 W

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Teksten

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Dimprincipe Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend

Functie Binaire ingangsfuncties: Schakelen, dimmen, rolluikbesturing en indicator

75341003