



## KNX busaankoppelaar, inbouw

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Klemmontage, Schroefaansluiting

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

#### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Teksten

Beveiliging Met stofbeschermingsklep voor gebruikersinterface (AST)

Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor

80040001

