



845712507

WCD 12 V 20 A, berker Integro, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 20 A

Spanning

Nominale spanning 12 V

Aansluiting

Type connector/steker Kabeloog

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 46 mm

Hoogte 55,50 mm

Breedte 55,50 mm

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7038

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------