



845712509

WCD 12 V 20 A, berker Integro, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

Aansluiting

Type connector/steker	Kabeloog
-----------------------	----------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	46 mm
Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Samenstelling

Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------