



85020100



Netinbouwelement voor KNX RF

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Aansluitwijze Klemmontage, Schroefaansluiting

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Afmetingen

Inbouwdiepte 22 mm

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen