



85142124

Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Gebbruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 12 - 12 V |
|-------------------|-----------|

Materiaal

| | |
|-------|-----------|
| Kleur | Aluminium |
|-------|-----------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Afwerking oppervlakte | Softfinish |
|-----------------------|------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |
|-------------------------|--------|

| | |
|-----------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
|-----------|-------------|

Compatibiliteit

| | |
|-------------------------|----|
| Geschikt met schakelaar | Ja |
|-------------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Geschikt voor dimmer | Ja |
|----------------------|----|

| | |
|------------------------|-----|
| Geschikt voor jaloezie | Nee |
|------------------------|-----|

Teksten

| | |
|-------------|--------------------------|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging |
|-------------|--------------------------|