



85142124

### Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

#### Technische eigenschappen

#### Gebbruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	12 - 12 V
-------------------	-----------

#### Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

Afwerking oppervlakte	Softfinish
-----------------------	------------

Oppervlakte behandeling	Gelakt
-------------------------	--------

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

#### Compatibiliteit

Geschikt met schakelaar	Ja
-------------------------	----

Geschikt voor dimmer	Ja
----------------------	----

Geschikt voor jaloezie	Nee
------------------------	-----

#### Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
-------------	--------------------------