



85142124

Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Spanning

Nominale spanning	12 - 12 V
-------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

Afwerking oppervlakte	Softfinish
-----------------------	------------

Oppervlakte behandeling	Gelakt
-------------------------	--------

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Compatibiliteit

Geschikt met dimmer	Ja
---------------------	----

Geschikt met schakelaar	Ja
-------------------------	----

Geschikt voor jaloezie	Nee
------------------------	-----

Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
-------------	--------------------------