



85146124



IP20

KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal kanalen	4
Bedrijfscyclus zender	1 %

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
Ontvanger categorie	2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
-------------	--------------------------

Functie

Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Het zenden/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)