



85346189



**KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Aanbevolen montagehoogte 2,20 - 2,20 m

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus quicklink

Minimale inschakelduur 1 s

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF Ja

**Leveringsomvang**

Inclusief busaankoppelaar Ja

**Verlichting**

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

**Detectie**

Reikwijdte hoek instelbaar 45 - 90 °

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Materiaal**

Materiaal Thermoplast

**Teksten**

Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie