



SL, binnenhoek voor goot 80 mm, zwart

Technische eigenschappen	
Montagevoorschriften	clipbaar
Overlapping	Ja
Suitable for functional integrity according to DIN 4102-12	Nee
Wall duct system type	
Antibacterial treatment	Nee
Symetrical	Ja
Kanaalverbinding	
Deksel met flexibele rand	nee
Kleur	7869
Materiaal van behuizing	
Bestandsdeel	ABS
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld
Bodemperforatie	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Accessoires configuratie	dekselonderdeel
Accessories type for pipe duct	
Partition possible	Nee
Cable fixing clips included	Nee
With carpet border	Nee
With protective film	Nee
Keurmerken	CE
Europese richtlijn RoHs	vrijwillige overeenstemming
Beschermingsgraad (IP)	
Gloeidraad test	
Halogeenvrij	Ja
Slagvastheid	
Normering brandvertragende kanalen	

Classificatie brandvertragende kanalen

Brandbeveiligingsklasse