



85648124



IP20

KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Samenstelling

| | |
|-----------------------|-----|
| Aantal kanalen | 4 |
| Bedrijfscyclus zender | 1 % |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|----|
| Met bussysteem KNX RF | Ja |
| Ontvanger categorie | 2 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Materiaal

| | |
|-------|-----------|
| Kleur | Aluminium |
|-------|-----------|

Teksten

| | |
|-------------|--------------------------|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging |
|-------------|--------------------------|

Functie

Functies voor de toetsen boven/onder of links/rechts vrij te configureren als ontvanger voor de bediening van de aangesloten belasting en als zender voor afstandsbediening van bijvoorbeeld een jaloezie, Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)