



85655189



IP20

**KNX-RF vlakkewandzender. 1-v, zonnecel, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.**

#### Technische eigenschappen

##### Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

##### Spanning

Bedrijfsspanning 3 - 3 V

##### Samenstelling

Aantal kanalen 2

Bedrijfscyclus zender 1 %

##### Frequentie

RF-zendfrequentie 868,30 MHz

##### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

##### Afmetingen

Opbouwhoogte 14 mm

##### Materiaal

Kleur Polarwit

Materiaal Thermoplast

##### Teksten

Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Reset-functie (naar fabrieksinstelling)

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Spanning Voeding via zonnecel

Montagewijze Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding