



862542501

Wandcontactdoos USA/Canada NEMA 6-20 R, Integro, bruin

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	19 mm
--------------	-------

Hoogte	55,50 mm
--------	----------

Breedte	55,50 mm
---------	----------

Diepte	28 mm
--------	-------

Materiaal

Kleur	Bruin
-------	-------

RAL-code	8017
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Type steker contactdoos	NEMA
-------------------------	------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------