



862542505

Wandcontactdoos USA/Canada NEMA 6-20 R, Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 20 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|-----|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
|----------------------------------|-----|

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 19 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--------|----------|
| Hoogte | 55,50 mm |
|--------|----------|

| | |
|---------|----------|
| Breedte | 55,50 mm |
|---------|----------|

| | |
|--------|-------|
| Diepte | 28 mm |
|--------|-------|

Materiaal

| | |
|-------|-----------|
| Kleur | Antraciet |
|-------|-----------|

| | |
|----------|------|
| RAL-code | 7021 |
|----------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
|-----------|-------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |
|-----------------------|--------------------|

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Aansluitwijze | Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging |
|---------------|---------------------------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|------|
| Type steker contactdoos | NEMA |
|-------------------------|------|

| | |
|----------------------|-----|
| Stekerstand gedraaid | Nee |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Met klapdeksel | Nee |
|----------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Met signaallamp | Nee |
|-----------------|-----|

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

| | |
|--------|---------------|
| Deksel | Centraalplaat |
|--------|---------------|

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|-------------------------------------|

Deksel, deur

| | |
|-------------|---------------|
| Type deksel | Zonder deksel |
|-------------|---------------|