



Wandcontactdoos USA/Canada NEMA 6-20 R, Integro, grijs glanzend

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 20 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte 19 mm

Hoogte 55,50 mm

Breedte 55,50 mm

Diepte 28 mm

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7038

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos NEMA

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

862542507

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Gerelateerde Series	flow
---------------------	------