



862542509

Wandcontactdoos USA/Canada NEMA 6-20 R, Integro, polarwit glanzend

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 20 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte 19 mm

Hoogte 55,50 mm

Breedte 55,50 mm

Diepte 28 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos NEMA

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Gerelateerde Series	flow
---------------------	------