



862632502

## WCD USA/Canada NEMA 5-15 R, berker Integro, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	15 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	125 V
-------------------	-------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK02
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Hoogte	55,50 mm
--------	----------

Breedte	55,50 mm
---------	----------

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

RAL-code	9010
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	NEMA
-------------------------	------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

#### Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

---

**Capaciteit**

---

Aantal modules 1

---

**Teksten**

---

Opdruk Zonder opdruk

---

Deksel Centraalplaat

---

Beveiliging Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

---

**Deksel, deur**

---

Type deksel Zonder deksel

---

Gerelateerde Series flow