



910301

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 0,50 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Glanzend

Afmetingen

Inbouwdiepte 53,80 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP54

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen