



9107

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	0,10 A
---------------	--------

##### Afmetingen

Hoogte	40 mm
--------	-------

Breedte	11 mm
---------	-------

Diepte	20,10 mm
--------	----------

##### Teksten

Montagewijze	Voor inbouw in slotplaat van het deurkozijn
--------------	---