



926102509

## USB-oplaadcontactdoos 3/A230 V, Integro, polarwit, mat

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

#### Spanning

Ingangsspanning 230 - 230 V

Uitgangsspanning 5 - 5 V

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

#### Samenstelling

Aantal uitgangen 2

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Met miniaturzekering Nee

#### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Vermogen

Uitgangsvermogen 15 W

Energieverbruik standby 0,15 W

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0,20 A

Uitgangsstroom 3000 mA

#### Teksten

Aansluitstekers Met 2 USB-aansluitingen type A

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Beveiliging Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)