



936512501

Wipschakelaar, bruin, mat, berker Integro

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 A

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Bruin

RAL-code 8017

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Teksten

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus 1-polig