



936512505

## Wipschakelaar, antraciet, mat, berker Integro

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 A

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

### Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

### Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

### Teksten

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus 1-polig