



936512507

## Wipschakelaar, grijs, glanzend, berker Integro

### Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

### Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

RAL-code	7038
----------	------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Oppervlakte behandeling	Gelakt
-------------------------	--------

### Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

### Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm
--------------------------	-------

### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

### Teksten

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-------------	---

Schakelmodus	1-polig
--------------	---------