



Wipschakelaar, polarwit, glanzend, berker Integro

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

RAL-code	9010
----------	------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Teksten

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-------------	---

Schakelmodus	1-polig
--------------	---------

936512509