



936512518

Wipchakelaar, chroom, glanzend, berker Integro

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Chroom
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Verchroomd, Gecoat

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	1-polig
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)