



936522568

Uitschak. 2-polig 16 AX, berker Integro, chroom

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Chroom

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Verchroomd, Gelakt

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Schakelmodus 2-polig uit

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)