



936532507

Jal.-imp.dr. met pijlsymb. berker Integro, grijs

Technische eigenschappen

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kleur | Grijs |
| RAL-code | 7038 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Bediening en signalering

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker | Schakelaar 1-polig |
|-----------------------------------|--------------------|

Spanning

| | |
|------------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
| Gerelateerde Series | flow |
| AT_PUBSwitchingCurrent | 10 A |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Teksten

| | |
|---------------|--|
| Schakelmodus | Met elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |